

# 高新技术企业/专精特新企业

专业的高温加热制造工厂(-100~2600℃)

中国热处理行业协会理事单位 ISO45001:职业健康管理体系认证 ISO14001:环境管理体系认证 ISO9001:质量管理体系认证 欧盟CE产品认证





圆



## 上开门箱式气氛密封炉 GWL-1100XL S 技术资料



主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址:河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information:13271526781 0379-69936789 Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan **Province** 



### 高新技术企业/专精特新企业

专业的高温加热制造工厂(-100~2600°C)

中国热处理行业协会理事单位 ISO45001:职业健康管理体系认证 ISO14001:环境管理体系认证 ISO9001:质量管理体系认证






**(E)** 

圆







主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址:河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information:13271526781 0379-69936789 Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan **Province** 



### 中国热处理行业协会理事单位 ISO45001:职业健康管理体系认证 ISO14001:环境管理体系认证 ISO9001:质量管理体系认证 欧盟CE产品认证







#### 高新技术企业/专精特新企业

专业的高温加热制造工厂(-100~2600°C)

#### 技术指标

类别	
参数	1100 度
型号	GWL-1100XLS
规格 (炉膛尺寸)	炉膛尺寸(深-宽-高)mm: 1000×1000×800
电源 AC	380V
	65KW
控制范围为	80 至 1100 度
测温元件	热电偶分度号 K,测温范围 0-1320 度
控温点	三个(左右一个,前后一个,底部一个)
发热元件装位置	均匀分布安装于炉膛四周+底部
发热元件	采用进口康泰尔电阻丝
控温精度	±1度(集成化电路控制,无超调现象)
炉温均匀性	±5度(根据炉膛尺寸大小而定)
热风搅拌	热风搅拌的作用: 炉膛内顶部设有风页, 通过风页转动, 搅拌炉膛内部空间温度
	的均匀分布,从而达到炉内温度均匀的目的。
搅拌叶片	3108 不锈钢
搅拌电机和转速	搅拌电机采用水冷,转速通过变频器无极调速(增加开关单独控制)
制冷机	2P 冷水机
升温速率	升温速率可自由调节,调节范围:最快升温速率每分钟 15 度(15 度/min)、最慢
	升温速率每小时 1 度 (1 度/h)
炉体结构	炉体密封采用高温氟胶圈密,炉口,炉顶密封位置经过数控机床加工制作,炉顶
	和炉口带有水冷结构给密封圈散热防止温度过高导致损坏,炉体电源接口采用真
	空电极保证密封耐用,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作
	一而成,外观新颖美观,具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优
. L. >¬ ¬ + + → - <u> </u>	
炉门开启方式	电动升降,气动锁紧,手柄开关控制开启高度和关闭高度。炉体整体密封
耐火材料	炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料制作而成,取放物料易碰位置(炉口、炉
	底)采用轻质空心球氧化铝板,使用温度高,蓄热量小,耐急热急冷、保温性能   好(节能效果是老式电炉的 80%以上)
保温材料	采用三层保温,分别为:硅酸铝纤维板、氧化铝纤维板、氧化铝(多晶)纤维板,
	一个人们一层保温,分别为: 硅酸铂纤维做、氧化铂纤维做、氧化铂(多亩)纤维做, 节能效果是老式电炉的 80%以上。
	长期使用不停炉,外壳温度小于室温+20度
保护	采用集成化模块控制单元,控制精度准确,并设计了双回路控制和双回路保护,
	具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动
	等保护

主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址:河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information:13271526781 0379-69936789 Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province



中国热处理行业协会理事单位 ISO45001:职业健康管理体系认证 ISO14001:环境管理体系认证 ISO9001:质量管理体系认证 欧盟CE产品认证







#### 高新技术企业/专精特新企业

专业的高温加热制造工厂(-100~2600°C)

控制	采用闭环技术可控硅模块触发控制,移相触发控制方式,输出电压、电流或功率
	连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性;电流环为内环,电压环为外环,
	在突加负载或负载电流超过限流值时,限制调压器的输出电流在额定电流范围内,
	确保输出和调压器正常工作;同时电压环也参与调节,使调压器的输出电流被限
	制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定;
	从而到达保护发热元件避免过大电流、电压的冲击,达到安全可靠的控制效果及
	控制精度。
显示参数	温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等
触摸屏	10 寸 设置温度曲线,程序运行完声光报警
温度曲线设定	采用智能温度控制仪,备标准 PID、人工智能调节 APID 或 MPT 等多种调节方式,
	具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,具备 30 段程序控制
	功能,可实现任意斜率的升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止
	等可编程/可操作命令,并允许在程序的控制运行中随时修改程序;采用具备曲线
	拟合功能的人工智能调节算法,能获得光滑平顺的曲线控制效果;
多条曲线输入	30 段程序控制功能,可以输入设定:一条曲线为30段,两条曲线14段/条,三条
	曲线9段/条, 五条曲线5段/条; 可同时输入多条曲线, 使用时可任意调用。
排气孔	排气孔在顶部 DN30 带阀门可调节
进气口	炉膛左右均匀分布八个进气口,两个流量计集成一个进气口,可根据 PLC 程序控
	制进气开关停止。
炉底板	310S 高温垫板防止磕碰耐火材料
随机配件	坩埚钳一把,高温手套一副
保修范围及期限	电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换)
	1、为两不影响电炉的使用寿命,我们建议最大升温速率和降温速率为10-20℃
注意事项	/min, (升温过快发热元件寿命会缩短)
	2、此箱式炉没用真空密封结构,所以不可通入易燃易爆气体
	3、此箱式炉使用一段时间后,炉膛会出现微小的裂纹,这属于正常现象,不会影
	响使用,同时可以用氧化铝涂层进行修补
	4、不建议通入腐蚀性气体,如果要通入强腐蚀性气体如 S、Na 等,请提前告知,
	我们将对炉膛进行特殊处理
	5、不能将高温溶液漏到炉底上,避免方案可采用垫板或者氧化铝粉隔离
	6、仪器应放置在空气流通,不潮湿的地方。
	7、金属 310S 垫板, 防止磕碰耐火材料。
	8、固定升温速率,运行完以后声光报警
    装箱清单	电炉一台,坩埚钳一把,高温手套一副,说明书一份,合格证一份,验收报告(出
	厂检测报告)一份,销售送货单一份。
发货事项	1、电炉的包装为二层包装,海绵纸包裹后再用塑料薄膜缠绕,再用铁架做底托固
<b>人</b> 人 人 子 小	定。

主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址:河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information:13271526781 0379-69936789 Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province



中国热处理行业协会理事单位 ISO45001:职业健康管理体系认证 ISO14001:环境管理体系认证 ISO9001:质量管理体系认证

欧盟CE产品认证







#### 高新技术企业/专精特新企业

专业的高温加热制造工厂(-100~2600°C)

- 2、国内免费送货上门(市区内免费送货)
- 3、在电炉运输过程中出现的任何损坏有我方承担
- 4、物流方式:汽车、铁路、轮船(外贸出口)、空运(外贸出口)运输,距离较近的我公司委派专车运输(包装为木托加纸箱)。

#### 感谢你与我们取得联系!

Thank you to get in touch with us! 公司名称:洛阳炬星窑炉有限公司

Company Name: Luoyang Ju Xing Kiln Co., Ltd.

公司地址: 洛阳市涧西区先进制造业聚集区

Company Address: Jianxi District, Luoyang advanced manufacturing enclave

联系方式: 13271526781 0379-69936789

网址 (Website): www.gwdl.com www.gwdl.org www.gwdl.cn

主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址:河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information:13271526781 0379-69936789 Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province